


M.E.C.® MONOLITHIC



azeta gomma
S.p.A.

COS'È IL NASTRO MONOLITICO:

Si tratta di un nastro in poliuretano adatto alle applicazioni alimentari. Grazie alle caratteristiche tecniche è adatto a lavorare in ambienti HACCP. Il **rinforzo in aramide** permette un minore allungamento.

PERCHÉ SCEGLIERE UN NASTRO MONOLITICO

- Riduce il rischio di contagio microbico
- Migliore sanificazione rispetto al nastro modulare
- Risparmio idrico ed energetico

M.E.C.® MONOLITHIC: nastri 'green' generation ed 'energy saving'

Rispetto ai tradizionali nastri modulari, i M.E.C.® MONOLITHIC sono nastri green generation ed energy saving perché:

- **Consentono un maggiore risparmio idrico ed energetico** grazie alla facilità e velocità con cui possono essere puliti
- **Diminuiscono i costi energetici** legati al loro funzionamento: il loro minore peso permette una migliore scorrevolezza di avvolgimento.




SERVIZIO

Siamo completamente attrezzati per garantire l'installazione in opera.

Il nostro servizio di assistenza affianca il cliente in qualsiasi momento con interventi dedicati e personalizzati, applicando sponde guide e listelli.

M.E.C.® MONOLITHIC - AZ 12



DIMENSIONI

mm


A - Spessore nastro 3

SPECIFICHE TECNICHE

DUREZZA SUPERFICIE SUPERIORE - SHORE A	95
DUREZZA SUPERFICIE INFERIORE - SHORE A	95
DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO > -4°C	51 mm
DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO < -4°C	76 mm
CONTROFLESSIONE > -4°C	51 mm
CONTROFLESSIONE < -4°C	76 mm

CARATTERISTICHE

	SPESORE TOTALE (mm)	3
	PESO SPECIFICO DEL NASTRO Kg/m ²	3,8
	CARICO DI ROTTURA (N/mm)	46
	TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C	da -18° a 71°C
	SUPERFICIE SUPERIORE	Liscio
	SUPERFICIE INFERIORE	Piramide negativa
	ANTISTATICITÀ	NO
	FDA - EC	SI




DIMENSIONI	mm
A - Passo tra i denti	40,0
B - Larghezza del dente	76,2
C - Altezza del dente	7,6
D - Spessore dente	13,2
E - Spessore del nastro	3,2

SPECIFICHE TECNICHE

DUREZZA SUPERFICIE SUPERIORE -SHORE A	95
DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO > -4°C	124mm
DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO < -4°C	152 mm
CONTROFLESSIONE > -4°C	152mm
CONTROFLESSIONE < -4°C	254 mm

CARATTERISTICHE

	SPESORE TOTALE (mm)	3,2
	PESO SPECIFICO DEL NASTRO Kg/m ²	4,6
	CARICO DI ROTTURA (N/mm)	1296
	TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C	-18° to 71°C
	SUPERFICIE SUPERIORE	Liscio
	ANTISTATICITÀ	NO
	FDA - EC	Sì



DIMENSIONI	mm
A - Passo tra i denti	50,0
B - Larghezza del dente	7,6
C - Altezza del dente	4,7
D - Spessore nastro	3,3

SPECIFICHE TECNICHE

PASSO DENTATURA	50 mm
DUREZZA - SHORE A	95
SUPERFICIE SUPERIORE	Liscio
DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO TEMPERATURA > 4°C	95,5 mm
DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO TEMPERATURA < 4°C	159,3 mm
CONTROFLESSIONE TEMPERATURA > 4°C	152,4 mm
CONTROFLESSIONE TEMPERATURA < 4°C	254 mm

CARATTERISTICHE

	SPESORE TOTALE (mm)	8,0
	PESO SPECIFICO DEL NASTRO Kg/m ²	5,2
	CARICO DI ROTTURA (N/mm)	46
	TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C	da -18° a 71°C
	ANTISTATICITÀ	NO
	FDA - EC	SI

A Zeta Gomma S.p.A.

Via Radici in Piano 449/1
41049 Sassuolo
Modena , Italy

Tel. +39 0536/867111
Fax. +39 0536/806884 – 806945
info@azetagonna.com
www.azetagonna.com

